

海苔 スポンジ Washer II

マン
「吸うポン 万次郎」



海苔スポンジをすみずみまで！

あわ

あな

泡で孔まで洗う

1. 特徴

1) マイクロバブル洗浄

ポンプでマイクロバブル(微細泡 20μ)を発生させて洗浄槽内のすみずみ、スポンジ内部まで入り込んだ微細泡に付いた汚れを循環によりフィルターで取り除く

2) もみ洗い洗浄



スポンジをセットしてマイクロバブル液中で加圧板で圧縮を繰り返し
スポンジ内部の液を入れ替え洗浄する

3) 炭酸アルカリ洗剤洗浄

炭酸アルカリにより泡の破裂力とアルカリ液による油分の洗浄
マイクロバブル併用でダブル効果が生まれる

2. マイクロマイクロバブル効果

マイクロ泡で取る
洗剤泡で弾く




3.ｽﾎﾝｼﾞ 洗浄装置仕様書


目的: PVAｽﾎﾝｼﾞの洗浄脱水

1) 被洗浄物	材質	PVA海苔ｽﾎﾝｼﾞ 250×250×22～30 (mm)
	処理量	20枚/槽
2) 装置構成	洗浄槽本体	洗浄槽 (オーバーフロー), 補助ﾀﾝｸ, 全水容量200ℓ
	圧縮機構	減速機付汎用ﾓｰﾀｰ AC200V 3相 0.4kw
	マイクロバブル発生器	20ℓ/min, 0.75kw
	制御盤操作ﾊﾟﾈﾙ	シーケンサー制御 (ﾗﾀﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)
3) 装置機要	外径寸法	1527W×800D×1500H(mm)
	重量	550kg
4) ユーティリティ	電気	5KVA 3相 200V
	洗浄水	市水
	吸排径	吸水口径15A 排水口径50A


4.洗浄装置圧縮機構としくみ



5.配管系統図



6.レイアウト



7.海苔スポンジ洗浄テスト

1. 吸うポン万次郎



全体




スポンジ圧縮

2. 250mm × 250mm × 30mm 20枚のスポンジ洗浄テスト



スポンジSET
洗浄後



洗浄開始



洗浄



洗浄